


**Modularna stega, širina čeljusti A: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362110 125
GTIN	4045197708229
Razred artikla	32P

**Opis****Izvedba:**

- Stega s čeljusti za stezanje prema dolje.
- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lako podešavanje steznog raspona.
- Kaljen HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

**Dio isporuke:**

Uključuje graničnik za obratke, 2 T matice slično 3br. 362160 vel. 18/16, 1 stezni ključ, 1 ključ za šesterokutne vijke, 4 stezne vilice.

**Napomena:**

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

**Tehnički opis**

Kod boje za odgovarajući pribor	Modularni HOLEX 125
Visina osnovnog tijela G	40 mm
Utor za klin poprečni n	16 mm
Područje stezanja b	150 mm
Težina	18,5 kg
Utor za klin uzdužni l	16 mm

Ukupna duljina	345 mm
Širina čeljusti A	125 mm
Visina čeljusti C	40 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362127 125
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362147 125
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362148 125
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362146 125
Kutna nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362132 125
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm	362160 18/16