

**Garant****TNMG 160404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251432 HB7020
GTIN	4045197711045
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje