

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.3/8-6****Données de commande**

N° commande	130041 1.3/8-6
GTIN	4062406047047
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UNC-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 6
Filetage Ø: 34,925 mm
Longueur totale L: 200 mm
Ø queue D_s: 28 mm
Carré corps □: 22 mm
Ø perçage: 30,6 mm

Description technique

Pas de filetage	4,233 mm
Longueur totale L	200 mm
Nombre de dents Z	4
Norme	DIN 376
Carré corps □	22 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de goujures	4

Profondeur de filetage	87,31 mm
Ø perçage	30,6 mm
Ø queue D _s	28 mm
Filetage Ø	34,925 mm
Filets au pouce	6
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	1.3/8-6 UNC LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud