

**Garant****CNMG 09T308, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250052 HB7020
GTIN	4045197711007
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 09T308 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mmPosmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 09T308
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje