

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.3/4-18****Données de commande**

N° commande	130041 1.3/4-18
GTIN	4062406047382
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 18  
Filetage Ø: 44,45 mm  
Longueur totale L: 220 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 36 mm  
Carré corps □: 29 mm  
Ø perçage: 43,25 mm

**Description technique**

Ø perçage	43,25 mm
Norme	DIN 376
Carré corps □	29 mm
Nombre de goujures	4
Filetage Ø	44,45 mm
Profondeur de filetage	111,1 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	36 mm

Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	18
Pas de filetage	1,411 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	220 mm
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	1.3/4-18 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud