

Garant**WNMG 060408, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251954 HB7020
GTIN	4045197711076
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060408 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 060408
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje