

Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1-20



Données de commande

N° commande	130041 1-20
GTIN	4062406046583
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires Quantité minimum de commande : 1 pc. Fabrication spéciale – reprise impossible

Type de filetage: UNEF-LH

Type d'outils: HSS E Norme: DIN 376 Filets au pouce: 20 Filetage Ø: 25,4 mm

Longueur totale L: 160 mm

Ø queue D₅: 20 mm Carré corps □: 16 mm Ø perçage: 24,3 mm

Description technique

Pas de filetage	1,27 mm
Norme	DIN 376
Carré corps □	16 mm
Ø queue D _s	20 mm
Filetage Ø	25,4 mm
Ø perçage	24,3 mm
Nombre de dents Z	4



Filets au pouce	20
Profondeur de filetage	63,5 mm
Type d'outils	HSS E
Longueur totale L	160 mm
Nombre de goujures	4
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	1-20 UNEF LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	С
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud