

Garant
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: NO.12-48

Données de commande

N° commande	130041 NO.12-48
GTIN	4062406045661
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 3 pcs.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS E
 Norme: DIN 371
 Filets au pouce: 48
 Filetage \varnothing : 5,486 mm
 Longueur totale L: 80 mm
 \varnothing queue D_s : 6 mm
 Carré corps \square : 4,9 mm
 \varnothing perçage: 4,98 mm

Description technique

\varnothing queue D_s	6 mm
Profondeur de filetage	13,7 mm
Longueur totale L	80 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	3
Filetage \varnothing	5,486 mm
Nombre de goujures	3

Ø perçage	4,98 mm
Pas de filetage	0,529 mm
Carré corps □	4,9 mm
Filets au pouce	48
Norme	DIN 371
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	12-48 UNS LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud