

Garant**KNUX 160405L, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251032 HB7020
GTIN	4045197711151
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,5 mm
promjer lomača	2,2 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405L
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

