

Garant**WNMG 060404, Vrsta: HB7020**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje