



Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „TruCheck™“, maksimalni zakretni moment: 25 N·m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654470 25
GTIN	5060207562607
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

- **Kompaktna, praktična naprava za ispitivanje.**
- **Pričvršćivanje vijaka na ravne površine (stol, zid itd.).**
- **Mjerne jedinice: N·m.**

Veliki, dobro čitljiv LED zaslon.

Prednost:

- **Najjednostavnije posluživanje (minimalizacija mogućnosti pogreške).**
- **Prikladno i za korisnike koji nisu „stručnjaci za kalibriranje“.**
- **Samo jedna tipka postavlja indikaciju na 0.**

Upotreba:

Namještanje i kalibriranje momentnih ključeva s klikom.

Točnost:

±1 %

Dio isporuke:

U stabilnom plastičnom kovčegu.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzás irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1 %

Mjerno područje: 1 - 25 N·m

Uređaj za prikaz širina: 175 mm
Uređaj za prikaz visina: 64 mm
Uređaj za prikaz dubina: 72 mm
Težina: 2,6 kg
Četverokutni adapter: 1/4 col

Tehnički opis

maksimalni zakretni moment	25 N·m
Uređaj za prikaz visina	64 mm
Težina	2,6 kg
Šesterokutni prihvata	1/4 col
Četverokutni adapter	1/4 col
Četverokutni adapter	3/8 col
Uređaj za prikaz dubina	72 mm
Mjerno područje	1 - 25 N·m
Uređaj za prikaz širina	175 mm
Točnost mjerenja okretnog kuta	±1 %
Smjer momenta	Pritezanje na desno i na lijevo
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Kalibriranje	O4

Usluge

Kalibriranje Uređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maksimalni zakretni moment 400/2 Nm	018860 400/2
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940