

Garant**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.5/16-16****Données de commande**

N° commande	130045 1.5/16-16
GTIN	4062406049188
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 33,338 mm
Longueur totale L: 200 mm
Ø queue D_s: 28 mm
Carré corps □: 22 mm
Ø perçage: 31,75 mm

Description technique

Longueur totale L	200 mm
Nombre de goujures	4
Filets au pouce	16
Carré corps □	22 mm
Ø perçage	31,75 mm
Ø queue D _s	28 mm
Norme	DIN 376

Pas de filetage	1,588 mm
Filetage Ø	33,338 mm
Nombre de dents Z	4
Profondeur de filetage	83,3 mm
Type d'outils	HSS E
Type de filetage	UN
Taille de filetage	1.5/16-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud