

**Garant****TCMT 16T304, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260956 HB7020
GTIN	4045197710871
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T304 HB7020 Vrsta: HB7020  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 150 - 400 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	SS
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje