

**Garant****VNMG 160404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251802 HB7020
GTIN	4045197716965
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Posmak f	0,1 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje