

Garant**VNMG 160404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251732 HB7020
GTIN	4045197717092
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica	SS
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Posmak f	0,08 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160404

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje