

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 1.5/16-20**

**Données de commande**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| N° commande      | 130045 1.5/16-20 |
| GTIN             | 4062406049164    |
| Classe d'article | 10N              |

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 20  
 Filetage Ø: 33,338 mm  
 Longueur totale L: 200 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 28 mm  
 Carré corps □: 22 mm  
 Ø perçage: 32,15 mm

**Description technique**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ø perçage              | 32,15 mm  |
| Carré corps □          | 22 mm     |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 28 mm     |
| Type d'outils          | HSS E     |
| Norme                  | DIN 376   |
| Filetage Ø             | 33,338 mm |
| Pas de filetage        | 1,27 mm   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Filets au pouce                    | 20   |
| Nombre de dents Z                  | 4  |
| Longueur totale L                  | 200 mm                                     |
| Profondeur de filetage             | 83,3 mm                                    |
| Nombre de goujures                 | 4  |
| Type de filetage                   | UN   |
| Taille de filetage                 | 1.5/16-20 UN                               |
| Revêtement                         | TiN  |
| Angle de flanc                     | 60 degré                                   |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | droite                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |