

Garant**TwinCut planska glodača glava 45° uska podjela, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 200/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213420 200/16
GTIN	4045197716880
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Od Ø 160 mm za prihvate prema DIN 2079 s 4 dodatne fiksirajuće rupe bez unutarnjeg hlađenja.

Upotreba:

S dvostranim pločicama s 8 oštrica (ON.U) ili s pločicama s 4 oštrice. (SN.U).

Zamjenski dio:

Podloška br. 219897 se može koristiti kod oba tipa izmjenjivih pločica.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

Nije dozvoljeno mješano postavljanje na ON.U te SN.U.

Tehnički opis

Ø reza D _c	200 mm
Podložna pločica	219897
Ø prihvatne rupe	60 mm
Stezni vijak za podlošku	219899

maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za SN.U ploče	215,2 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za ON.U ploče	61,3 mm
Ukupna duljina L_{ukupno} za SN.U ploče	63 mm
maksimalni vanjski $\varnothing D_{maks}$ za ON.U ploče	211,8 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219898 (15IP; 3,8 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SN.U
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ON.U
Broj oštrica Z	16
Serija	TwinCut
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice Od 10 dijelova	219898
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm	211750 3,8
Podložna pločica	219897
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Stezni vijak	219899