

**Garant**

**Planska glodača glava 45° lijevi smjer, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
50/5mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214205 50/5
GTIN	4045197717191
Razred artikla	210

**Opis****Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{\text{maks}}$	63 mm
Ø reza $D_c$	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204..
Ø prihvatne rupe	22 mm
Broj oštrica Z	5
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7