

**Garant****VBMT 110302, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7020
GTIN	4045197717443
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 400 m/min
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110302

Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje