

Garant**DNMG 150612, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250764 HB7020
GTIN	4045197716514
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150612 HB7020 Vrsta: HB7020
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Glavna primjena	P
Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje