

Garant
VHM specijalno svrdlo DIN 6535 HA, bez prevlake, Ø DC ±0,003: 6,97 mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	121201 6,97
GTIN	4045197715807
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Spiralna precizna svrdla za plastiku. **Samocentriranjem** kroz **1-geometriju rezne oštrice** postiže se **maksimalna preciznost unutarnje mjere**. **Polirani** žlijebovi za **optimalno odvođenje odvojenih čestica**.
Pridržavanje pojasa tolerancije IT7 od Ø ulaza do Ø izlaza **moguće zahvaljujući specijalnom brušenju**.
Tolerancija: Veličina nazivnog Ø **±0,003 mm**.

Preporuka:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.

Izvedba **HB**: naručuje se s **br. 121201 + 129100HB**.

Izvedba **HE**: naručuje se s **br. 121201 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Tolerancija nazivnog Ø: ±0,003

Broj oštrica Z: 1

Polustandardno: da

Tolerancija nazivnog Ø: ±0,003

preporučena maksimalna dubina bušenja L_2 : 42,6 mm

Ukupna duljina L: 91 mm

Ø drške D_s : 8 mm

Posmak f u PEEK: 0,2 mm/okr

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
Nazivni Ø D_c	6,97 mm

Tolerancija drške	h6
Duljina žlijeba za odvođenje L _c	53 mm
Tolerancija nazivnog Ø	±0,003
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	91 mm
Posmak f u PEEK	0,2 mm/okr
Standard	DIN 6537
preporučena maksimalna dubina bušenja L ₂	42,6 mm
Polustandardno	da
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Dubina provrta do	5xD
Kut vrha	120 stupanj
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Usluge

Brušenje tip HE	129100 HE
Brušenje tip HB	129100 HB