

**Garant****Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 11/16-12****Données de commande**

N° commande	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UN  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filets au pouce: 12  
Filetage Ø: 17,462 mm  
Longueur totale L: 125 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
Carré corps □: 11 mm  
Ø perçage: 15,5 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Nombre de goujures	4
Ø perçage	15,5 mm
Pas de filetage	2,117 mm
Filets au pouce	12
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	11 mm

Filetage Ø	17,462 mm
Profondeur de filetage	43,7 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Type de filetage	UN
Taille de filetage	11/16-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud