

Garant**Strojni ureznik, nitriran, MF: 10X1,25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	132880 10X1,25
GTIN	4062406087883
Razred artikla	11H

Opis**Prednost:**

Suha obrada kod lijevanog željeza – može se raditi bez rashladnog sredstva. Zahvaljujući nitriranoj površini izuzetno otporan na trošenje.

Napomena:

s 4 oštrice.

Vrsta navoja: MF

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 374

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,25 mm

Ukupna duljina L: 90 mm

Ø drške D_s: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 8,8 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	90 mm
Standard	DIN 374
Vrsta navoja	MF
Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	8,8 mm
Ø navoja	10 mm

Dubina navoja	30 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Rezni materijal	HSS E
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Ø drške D _s	7 mm
4-kutna drška □	5,5 mm
Veličina navoja	M10×1,25
Prevlaka	nitriran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	bijela
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
GG	prikladno	13 m/min	K
GGG	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		

