

**Garant**
**Tarauts machine pour trous borgnes, TiN, Type: 3/4-12**

**Données de commande**

N° commande	130045 3/4-12
GTIN	4062406048631
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 2 pcs.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UN  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 12  
 Filetage Ø: 19,05 mm  
 Longueur totale L: 125 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 14 mm  
 Carré corps □: 11 mm  
 Ø perçage: 17 mm

**Description technique**

Ø perçage	17 mm
Profondeur de filetage	47,63 mm
Type d'outils	HSS E
Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Longueur totale L	125 mm
Carré corps □	11 mm

Norme	DIN 376
Filetage Ø	19,05 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	14 mm
Filets au pouce	12
Pas de filetage	2,117 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	3/4-12 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud