

**Garant**
**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.1/4-18**

**Données de commande**

N° commande	130046 1.1/4-18
GTIN	4062406051334
Classe d'article	10N

**Description**
**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
 Quantité minimum de commande : 1 pc.  
 Fabrication spéciale – reprise impossible  
 Type de filetage: UNEF-LH  
 Type d'outils: HSS E  
 Norme: DIN 376  
 Filets au pouce: 18  
 Filetage Ø: 31,75 mm  
 Longueur totale L: 180 mm  
 Ø queue D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Carré corps □: 20 mm  
 Ø perçage: 30,55 mm

**Description technique**

Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Filets au pouce	18
Nombre de goujures	4
Ø perçage	30,55 mm
Norme	DIN 376
Type d'outils	HSS E

Longueur totale L	180 mm
Filetage Ø	31,75 mm
Profondeur de filetage	79,38 mm
Nombre de dents Z	4
Carré corps □	20 mm
Type de filetage	UNEF-LH
Taille de filetage	1.1/4-18 UNF LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud