

Garant**Feedking glodača glava s velikim posmakom, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212905 42/6
GTIN	4045197715326
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Geometrija oštrica s **dinamičkim** djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući **samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica**. **Optimizirana geometrija** za smanjenu silu rezanja, time je **manje opterećenje glavnog vretena**.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući **iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama** s 4 oštrice.

Napomena:

Kod primjene produžetaka uvijek radite s unutarnjim hlađenjem. Koristite GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 2,2** s nastavkom br. **674252 vel. 9IP**.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 070308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	29 mm
Ø reza D _c	42 mm
maksimalna dubina reza ap maks	0,85 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L_{ukupno}	42 mm
Broj oštrica Z	6
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	28 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	71 mm
Interpolacija a_p	0,85 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,61 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Serija	FeedKing
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Ukopavanje
Podjela oštrica	nejednako
Strategija rezanja	HPC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219810
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,2 Nm	211750 2,2