

Garant**Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 1.3/16-16****Données de commande**

N° commande	130046 1.3/16-16
GTIN	4062406051280
Classe d'article	10N

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS E
Norme: DIN 376
Filets au pouce: 16
Filetage Ø: 30,162 mm
Longueur totale L: 180 mm
Ø queue D_s: 22 mm
Carré corps □: 18 mm
Ø perçage: 28,7 mm

Description technique

Nombre de goujures	4
Norme	DIN 376
Nombre de dents Z	4
Filets au pouce	16
Type d'outils	HSS E
Carré corps □	18 mm
Ø queue D _s	22 mm

Pas de filetage	1,588 mm
Longueur totale L	180 mm
Filetage Ø	30,162 mm
Ø perçage	28,7 mm
Profondeur de filetage	75,4 mm
Type de filetage	UN-LH
Taille de filetage	1.3/16-16 UN LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud