



Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M16



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	132645 M16
GTIN	4062406088149
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Vodeći dio sa žljebovima za podmazivanje, ali bez žljebova za odvojene čestice.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 12 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 14 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	110 mm
Broj oštrica Z	3
Dubina navoja	48 mm
Ø osnovne rupe	14 mm
Nagib navoja	2 mm
Ø navoja	16 mm
Rezni materijal	HSS E
Vrsta navoja	M

Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Standard	DIN 376
4-kutna drška □	9 mm
Ø drške D _s	12 mm
Veličina navoja	M16
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	11 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	4 m/min	M

CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	12 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		