

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: NO.10-32****Données de commande**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 130046 NO.10-32 |
| GTIN             | 4062406050108   |
| Classe d'article | 10N             |

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 3 pcs.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNF-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 371  
Filets au pouce: 32  
Filetage Ø: 4,826 mm  
Longueur totale L: 70 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 6 mm  
Carré corps □: 4,9 mm  
Ø perçage: 4,1 mm

**Description technique**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Filets au pouce        | 32       |
| Ø queue D <sub>s</sub> | 6 mm     |
| Nombre de dents Z      | 3        |
| Nombre de goujures     | 3        |
| Filetage Ø             | 4,826 mm |
| Ø perçage              | 4,1 mm   |
| Norme                  | DIN 371  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Longueur totale L                  | 70 mm                                      |
| Carré corps □                      | 4,9 mm                                     |
| Profondeur de filetage             | 12,1 mm                                    |
| Type d'outils                      | HSS E                                      |
| Pas de filetage                    | 0,794 mm                                   |
| Type de filetage                   | UNF-LH                                     |
| Taille de filetage                 | 10-32 UNF LH                               |
| Revêtement                         | TiN  |
| Norme de filetage                  | ASME B1.1                                  |
| Classe de tolérance                | 1B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,10                                   |
| Classe de tolérance                | 3B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,20                                   |
| Classe de tolérance                | 2B   |
| Classe de tolérance                | 2B +0,05                                   |
| Entrée                             | C  |
| Queue                              | Queue cylindrique avec h9                  |
| Arrosage interne                   | non  |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2xD pour les trous borgnes         |
| Sens de la coupe                   | Gauche                                     |
| Type d'outil de filetage           | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur                   | Sans                                       |
| Type de produit                    | Taraud                                     |