

## Garant

### Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, M: M30



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	130400 M30
GTIN	4062406088569
Razred artikla	11G

### Opis

#### Izvedba:

Trodijelna garnitura, **koja se sastoji od uvodnog, srednjeg i završnog ureznika. Uvodni ureznik sa dugačkim vođenjem.**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 352

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 3,5 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 22 mm

4-kutna drška □: 18 mm

Ø osnovne rupe: 26,5 mm

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub>	22 mm
Ø osnovne rupe	26,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN 352
Vrsta navoja	M

4-kutna drška □	18 mm
Nagib navoja	3,5 mm
Broj oštrica Z	3
Broj steznih utora	3
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Dubina navoja	90 mm
Ø navoja	30 mm
Rezni materijal	HSS E
Veličina navoja	M30
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Oblik rezanja	A
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Ručni ureznici
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		

Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima
Uni	prikladno
Ulje	prikladno
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima