

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, TiN, Type: 2-4,5****Données de commande**

N° commande	130046 2-4,5
GTIN	4062406052157
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNC-LH  
Type d'outils: HSS E  
Norme: DIN 376  
Filetage Ø: 50,8 mm  
Longueur totale L: 250 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 40 mm  
Carré corps □: 32 mm  
Ø perçage: 45,03 mm

**Description technique**

Profondeur de filetage	127 mm
Filetage Ø	50,8 mm
Longueur totale L	250 mm
Carré corps □	32 mm
Ø perçage	45,03 mm
Pas de filetage	5,644 mm
Nombre de goujures	4
Ø queue D <sub>s</sub>	40 mm

Nombre de dents Z	4
Type d'outils	HSS E
Norme	DIN 376
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	2-4,5 UNC LH
Revêtement	TiN
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud