

Garant
Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, non revêtu, Type: 3-10

Données de commande

N° commande	130050 3-10
GTIN	4062406052645
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 10
 Filetage Ø: 76,2 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 50 mm
 Carré corps □: 39 mm
 Ø perçage: 73,8 mm

Description technique

Nombre de dents Z	8
Ø queue D _s	50 mm
Longueur totale L	160 mm
Ø perçage	73,8 mm
Profondeur de filetage	114,3 mm
Filets au pouce	10
Pas de filetage	2,54 mm
Nombre de goujures	8

Carré corps □	39 mm
Filetage Ø	76,2 mm
Type d'outils	HSS
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	3-10 UNS
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud