

Garant
Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, Ø DC h8: 3,3mm

Données de commande

N° commande	114620 3,3
GTIN	4045197023612
Classe d'article	11B

Description
Exécution:

Dimensions similaires à DIN 338.

Queue suivant DIN 1835A.

Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une **âme renforcée et un profil de goujure parabolique**. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.

Avec amincissement type S.

Recommandation(s):
Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,03 mm/tr
Longueur des goujures L _c	36 mm
Ø nom. D _c	3,3 mm
Nombre de dents Z	2
Tolérance Ø nominal	h8
Ø queue D _s	4 mm
Longueur totale L	68 mm
Norme	DIN 338
Profondeur de perçage maximale recommandée L ₂	31,1 mm

Angle de pointe	130 degré
Queue	DIN 1835 A avec h6
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E PM
Angle d'hélice	38 degré
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée	80 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	70 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	60 m/min	N
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	50 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	14 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	12 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	50 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	60 m/min	N
Uni	adaptée		
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

