

Garant
**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, TiN,
Type: 2.1/2-18**

Données de commande

N° commande	130056 2.1/2-18
GTIN	4062406055752
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNS-LH
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 18
 Filetage Ø: 63,5 mm
 Longueur totale L: 160 mm
 Ø queue D_s: 50 mm
 Carré corps □: 39 mm
 Ø perçage: 62,3 mm

Description technique

Nombre de goujures	6
Filets au pouce	18
Ø perçage	62,3 mm
Carré corps □	39 mm
Filetage Ø	63,5 mm
Ø queue D _s	50 mm
Profondeur de filetage	95,25 mm

Nombre de dents Z	6
Longueur totale L	160 mm
Pas de filetage	1,411 mm
Type d'outils	HSS
Type de filetage	UNS-LH
Taille de filetage	2.1/2-18 UNS LH
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud