

Garant
Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 3.5/8-16

Données de commande

N° commande	130055 3.5/8-16
GTIN	4062406055127
Classe d'article	10N

Description
Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UN
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 16
 Filetage Ø: 92,075 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 56 mm
 Carré corps □: 44 mm
 Ø perçage: 90,55 mm

Description technique

Ø perçage	90,55 mm
Filets au pouce	16
Filetage Ø	92,075 mm
Carré corps □	44 mm
Nombre de dents Z	10
Nombre de goujures	10
Longueur totale L	180 mm
Ø queue D _s	56 mm

Profondeur de filetage	138,11 mm
Type d'outils	HSS
Pas de filetage	1,588 mm
Type de filetage	UN
Taille de filetage	3.5/8-16 UN
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud