



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 165



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313455 165
GTIN	2050001929587
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, **brunirano**.

Ukošen za mali Ø stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Razmak između provrta b	20 mm
za navoj DIN 912	M10
Visina H	40 mm
za tip glave	165 mm
Širina B	35 mm
Duljina D (L)	80 mm

Širina utora D	14 mm
Razmak između provrta a	15 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem