



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313715 250
GTIN	2050001929709
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje, **brunirano**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Duljina D (L)	110 mm
Širina utora D	16 mm
Visina H	42 mm
za tip glave	250 mm
Razmak između provrta b	30 mm
za navoj DIN 912	M12

Razmak između provrta a	30 mm
Širina B	40 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem