



## Garnitura mekih čeljusti, 3-dijelna koso nazubljenje, za tip glave: 200



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313225 200
GTIN	2050001929150
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Kaljeno i brušeno ozubljenje.

#### Upotreba:

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

#### Materijal:

C45, poboljšani

#### Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

### Tehnički opis

Duljina D (L)	94 mm
za tip glave	200 mm
Širina B	22 mm
Visina H	60 mm

odgovaraju kodu boja	Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
odgovaraju kodu boja	Röhm stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom