



## Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 210



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313415 210
GTIN	2050001929488
Razred artikla	33T

### Opis

**Izvedba:**

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
- Aluminijske stezne čeljusti na upit.

### Tehnički opis

Visina H	60 mm
Razmak između provrta a	25 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	210 mm
Širina B	40 mm
Širina utora D	17 mm

Duljina D (L)	90 mm
Razmak između provrta b	22 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem