



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313415 250
GTIN	2050001929495
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
- Aluminijske stezne čeljusti na upit.

Tehnički opis

za navoj DIN 912	M16
Duljina D (L)	120 mm
Širina B	50 mm
Širina utora D	21 mm
Razmak između provrta a	30 mm
Visina H	80 mm

prikladno i za tip glave	315 mm
za tip glave	250 mm
Razmak između provrta b	28 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem