



## Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna ravno nazubljenje, za tip glave: 160



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313237 160
GTIN	2050001929426
Razred artikla	33T

### Opis

#### Upotreba:

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

#### Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

#### Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

### Tehnički opis

Izvedba	u 3 stupnja
Širina B	20 mm
Duljina D (L)	66,6 mm
za tip glave	160 mm

Visina H	46 mm
Vrsta proizvoda	Čeljust glave s klinastom šipkom