

Garant

Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 3.3/4-4



Données de commande

N° commande	130051 3.3/4-4
GTIN	4062406054083
Classe d'article	10N

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
 Quantité minimum de commande : 1 pc.
 Fabrication spéciale – reprise impossible
 Type de filetage: UNC-LH
 Type d'outils: HSS
 Filets au pouce: 4
 Filetage Ø: 95,25 mm
 Longueur totale L: 180 mm
 Ø queue D_s: 56 mm
 Carré corps □: 44 mm
 Ø perçage: 88,76 mm

Description technique

Carré corps □	44 mm
Filetage Ø	95,25 mm
Profondeur de filetage	142,88 mm
Nombre de dents Z	10
Ø queue D _s	56 mm
Nombre de goujures	10
Pas de filetage	6,35 mm

Filets au pouce	4
Type d'outils	HSS
Longueur totale L	180 mm
Ø perçage	88,76 mm
Type de filetage	UNC-LH
Taille de filetage	3.3/4-4 UNC LH
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	Gauche
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud