



Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 165



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313755 165
GTIN	2050001929778
Razred artikla	33T

Opis

Izvedba:

Ukošen za mali \emptyset stezanja.

Fino glodani utor i precizno brušeno ozubljenje, brunirano.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara :

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**

- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

odgovaraju kodu boja: Schunk snažna stezna glava i čeljusti

Duljina D (L): 82 mm

Širina B: 32 mm

Visina H: 32 mm

Razmak između provrta a: 15 mm

Razmak između provrta b: 20 mm

Širina utora D: 12 mm

Tehnički opis

Visina H	32 mm
----------	-------

Duljina D (L)	82 mm
Razmak između provrta b	20 mm
za navoj DIN 912	M10
za tip glave	165 mm
Širina utora D	12 mm
Razmak između provrta a	15 mm
Širina B	32 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem