



Garnitura stupnjevanih čeljusti, 3-dijelna ravno nazubljenje, za tip glave: 250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	313237 250
GTIN	2050001929440
Razred artikla	33T

Opis

Upotreba:

Budući da se čeljusti **u roku od nekoliko sekundi** mogu zamijeniti ili pomaknuti na željeni promjer, korisno je imati na stroju nekoliko čeljusnih jedinica spremnih za uporabu. **Tako se postiže minimalno vrijeme preinake.** Čeljusne jedinice se sastoje npr. od više garnitura osnovnih čeljusti s nestupnjevanim mekanim nasadnim čeljustima, koje se tokari na željeni promjer. Ova racionalizacija nije samo nužna za NC strojeve, nego ima bitan značaj za svaku tokarilicu.

Za bušenje, tokarenje.

Odgovara:

Schunk stezne glave za tokarenje br. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhmske stezne glave za tokarenje Duro br. 313120; 313140 i ostali sustavi tročeljusnih steznih glava.

Napomena:

- **Naknadno kupljenim nasadnim i stupnjevanim čeljustima valja izbrusiti glavu prema rotaciji i ravnom hodu.**
- **Za prilagodbu na steznu glavu molimo pripazite na ozubljenje.**

Tehnički opis

za tip glave	250 mm
Duljina D (L)	107,4 mm
Širina B	26 mm
Visina H	65 mm

Izvedba

u 2 stupnja

Vrsta proizvoda

Čeljust glave s klinastom šipkom