

Garant**Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 4-12****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 130051 4-12 |
| GTIN | 4062406054144 |
| Classe d'article | 10N |

Description**Remarque(s):**

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible
Type de filetage: UN-LH
Type d'outils: HSS
Filets au pouce: 12
Filetage \varnothing : 101,6 mm
Longueur totale L: 180 mm
 \varnothing queue D_s : 56 mm
Carré corps \square : 44 mm
 \varnothing perçage: 99,6 mm

Description technique

| | |
|------------------------|----------|
| Filetage \varnothing | 101,6 mm |
| Nombre de dents Z | 12 |
| Nombre de goujures | 12 |
| Carré corps \square | 44 mm |
| Type d'outils | HSS |
| Filets au pouce | 12 |
| \varnothing perçage | 99,6 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| Pas de filetage | 2,11 mm |
| Ø queue D _s | 56 mm |
| Longueur totale L | 180 mm |
| Profondeur de filetage | 152,4 mm |
| Type de filetage | UN-LH |
| Taille de filetage | 4-12 UN LH |
| Revêtement | non revêtu |
| Angle de flanc | 60 degré |
| Norme de filetage | ASME B1.1 |
| Classe de tolérance | 1B |
| Classe de tolérance | 2B +0,20 |
| Classe de tolérance | 2B +0,10 |
| Classe de tolérance | 3B |
| Classe de tolérance | 2B |
| Classe de tolérance | 2B +0,05 |
| Entrée | C |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 |
| Arrosage interne | non |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants |
| Sens de la coupe | Gauche |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel |
| Bague de couleur | Sans |
| Type de produit | Taraud |