

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HU7305****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HU7305 Vrsta: HU7305
Lomač odvojenih čestica: AM/AG
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,8 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 400 - 600 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	HM
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Glavna primjena	N
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 600 m/min
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Vrsta	HU7305
Posmak f	0,1 - 0,8 mm/okr

Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	AM/AG
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNGG 120408-AM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje