

**Garant****DCGW 070204 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265948 NK
GTIN	4062406096069
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s kraćim odvojenim česticama.

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Izvedba rezne oštrice	NK
Vrsta	MKD
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	80 - 1000 m/min
Posmak $f$	0,005 - 0,08 mm/okr
Rezni materijal	MKD
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGW 070204 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje