

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NK****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265952 NK
GTIN	4062406096090
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošenje za neželjezne metale s kraćim odvojenim česticama.

Upotreba:

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

Preporuka:

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 1000 m/min
Dubina reza a_p	0,01 - 0,2 mm
Rezni materijal	MKD
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Izvedba rezne oštrice	NK
Posmak f	0,005 - 0,08 mm/okr
Vrsta	MKD
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCGW 070208 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje