

**Garant****Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, TiN, Type: 2.5/16-16****Données de commande**

N° commande	130055 2.5/16-16
GTIN	4062406054557
Classe d'article	10N

**Description****Remarque(s):**

Délai de livraison: 49 jours calendaires  
Quantité minimum de commande : 1 pc.  
Fabrication spéciale – reprise impossible  
Type de filetage: UNS  
Type d'outils: HSS  
Filets au pouce: 16  
Filetage Ø: 58,737 mm  
Longueur totale L: 160 mm  
Ø queue D<sub>s</sub>: 45 mm  
Carré corps □: 35 mm  
Ø perçage: 57,3 mm

**Description technique**

Pas de filetage	1,588 mm
Nombre de goujures	6
Ø queue D <sub>s</sub>	45 mm
Profondeur de filetage	88,11 mm
Longueur totale L	160 mm
Filetage Ø	58,737 mm
Carré corps □	35 mm
Nombre de dents Z	6

Ø perçage	57,3 mm
Filets au pouce	16
Type d'outils	HSS
Type de filetage	UNS
Taille de filetage	2.5/16-16 UNS
Revêtement	TiN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	ASME B1.1
Classe de tolérance	1B
Classe de tolérance	2B +0,10
Classe de tolérance	3B
Classe de tolérance	2B +0,20
Classe de tolérance	2B
Classe de tolérance	2B +0,05
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud