

**Garant****CCGW 120412 FN, MKD, izvedba rezne oštrice: NS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265940 NS
GTIN	4062406096021
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice. Skošnje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

**Upotreba:**

Za najfiniju obradu za najbolje površine.

**Preporuka:**

Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

**Tehnički opis**

Rezni materijal	MKD
Izvedba rezne oštrice	NS
Dubina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,005 - 0,4 mm/okr

Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Vrsta	MKD
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 1400 m/min
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGW 120412 FN
Broj zamjena/oštrica	1
Atribut imena proizvoda	MKD
Mogućnost oštrenja	da
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje